

EASYLIFT

snyggare, snabbare
och mer stabil:
ytterligare ett riktigt lyft



TRIDENT EASYLIFT

Lika möjligheter för alla

EasyLift är nyskapande i sin enkla design och oöverträffade komfort. Rullstolsburna och andra personer med rörelsehinder tar sig nu lätt och bekvämt mellan mindre nivåskillnader. Med en maximal lyfthöjd på 1250 mm finns det många platser att använda EasyLift på – såväl inomhus som utomhus!

Istället för den traditionella saxlyften har EasyLift fyra ben som också fungerar som lyftpelare. De är placerade i hörnen och med den synkroniserade rörelsen av lyftpelarna erhålls alltid en säker och behaglig transport. EasyLift går fortare och med en jämnare hastighet än de traditionella saxlyftarna. EasyLift upplevs därför som mer stabil och bekväm än andra typer av lyftplattformar. EasyLift kan kombineras med grindar uppe och nere. Den automatiskt reglerade upp/nerkörningsrampen är uppfälld när lyftplattformen inte är i kontakt med golvet, om nedre grind inte installeras.

EasyLift är ”arkitekturtrad”. Rena linjer kännetecknar den stilfulla och eleganta designen. Olika tillvalsmöjligheter finns beträffande kulör och golvytans material. EasyLift kan anpassas individuellt till omgivningen för att på bästa sätt passa in eller sticka ut.

EasyLift är säkerheten själv! Ett heltäckande klämskydd under plattformen garanterar att inget eller ingen kan komma i kläm eller till skada. EasyLift är framställd enligt gällande standard och uppfyller alla säkerhetskrav.

Specifikationer:

EasyLift finns i två standarddimensioner:

EasyLift 800 har en plattform på 800 x 1400 mm (oftast för användning i privat miljö).

EasyLift 900 har en plattform på 900 x 1400 mm (rekommenderas för användning i offentlig miljö).

Maximal lyfthöjd är 1250 mm. Invändig sarghöjd är 1100 mm. Om EasyLift ska användas för en lyfthöjd av max 500 mm kan sarghöjden 600 mm erhållas.

Lyfthastigheten är upp till 60 mm/s (beroende på last).

Utrustning/Tillval: Batteribackup är standard. Övre och nedre grind och fjärrstyrning är tillval.

Ström – Last:

Ström: 240 V / 10 A.

Maxlast: 300 kg eller tre personer.

Maximal drifttid: 2 min inom ett intervall av 18 min.

Vikt:

EasyLift väger mellan 55 - 95 kg, beroende på modell och tillval.

Installation:

EasyLift ställs på ett plant golv och fästes i väggen.

Kabeldragning krävs för drift och ev för manövrering, såvida inte trådlös fjärrstyrning är valt.

Med reservation för ändringar.